

**HOLEX****Lepezasti brusni valjak Filc/tkanina, srednje, Ø glave×širina glave: 30X20mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554920 30X20
GTIN	4062406272203
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata. Kod kombinacije s brusnom tkaninom **pojačava se učinak brušenja** filcom. Ø drške 6 mm.

### Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

## Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	7500 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	14000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	20 mm
Ø glave	30 mm
Ø drške	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	180 / 150
Stupanj finoće	srednje

Atribut imena proizvoda	srednje
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		