



LED-džepna svjetiljka Core Akumulator, tip: P5R-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **aluminijским kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Napon baterije	3,7 V
ATEX zona	nema
Jakost svjetlosti	350 lm
Oznaka proizvođača	P5R-CORE
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjjetljenja stupanj 2	3,5 h
Rasvjetno tijelo	LED modul

IP-klasa zaštite	IP 68
Kapacitet baterije	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	da
Težina	106 g
Trajanje osvjetljenja	1 h
Smart Light Technology (SLT)	da
Ukupna duljina	123 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ø glave	29 mm
Jakost svjetlosti stupanj 2	130 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	25 h
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka