



## LED-džepna svjetiljka Core Akumulator, tip: P6R-CORE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

#### Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.

### Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
Oznaka proizvođača	P6R-CORE
Ø glave	35 mm
Kapacitet baterije	2,5 Ah
ATEX zona	nema
Jakost svjetlosti	600 lm
IP-klasa zaštite	IP 68
Ukupna duljina	151 mm

Jakost svjetlosti stupanj 2	240 lm
Težina	170 g
Trajanje osvjetljenja	2 h
Broj sadržanih baterija	1
Smart Light Technology (SLT)	da
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	6 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	da
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	95 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka