

**Garant****Lepezasti brusni valjak Filc (ZA), fino, Ø glave×širina glave: 40X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554908 40X20
GTIN	4062406272357
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.**

**Upotreba:**

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

Ø drške	6 mm
Širina glave	20 mm
maksimalan broj okretaja	14000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	40 mm
preporučan broj okretaja	7500 min <sup>-1</sup>
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Usporedba granulacije	280
Stupanj finoće	fino

Atribut imena proizvoda	fino
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		