

**HOLEX****Sklopivi disk, Ø 160 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555181 120
GTIN	4062406272401
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Previjeno brusno platno. Provrt Ø 10 mm.

**Upotreba:**

Idealno za obradu zavarnih šavova, rubova i uskih žlijebova. Cirkumferentni ili ravni umetak. Maksimalni broj okretaja 5500 min<sup>-1</sup>.

**Napomena:**

Koristite stezni trn br. 555785 vel. 10.  
preporučeni broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	3800 min <sup>-1</sup>
Granulacija	120
Ø ploče	160 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 160 mm
Vrsta proizvoda	Prsten s brusnim trakama

---

## Pribor

Stezni trn Prikladno za  $\varnothing$  provrta 10 mm

555785 10