

Garant GRIDLINE

Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane / ladicama, 12×20G, visina/broj ladica: 900/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927307 900/3
GTIN	4062406272456
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100

Visina vrata mm: 525

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Vrata, korisna visina	525 mm
-----------------------	--------

Korisna širina	350 mm
Graničnik	lijevo
Korisna širina ladica u G	12
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina za ladice	250 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Broj vrata	1
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Visina	900 mm
Broj ladica	3
Visina vrata	525 mm
širina	400 mm
Težina	50,7 kg
Dubina	650 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama visina / visina vrata 900/525 mm	927420 900/525