

Garant GRIDLINE

Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, visina/broj ladica: 600**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927312 600
GTIN	4062406272463
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina vrata mm: 525

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Broj vrata	1
Visina vrata	525 mm

Broj ladica	0
Korisna širina	350 mm
Vrata, korisna visina	525 mm
Korisna visina	525 mm
Dubina	650 mm
širina	400 mm
Težina	21,4 kg
Graničnik	lijevo
Visina	600 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927515 1