

**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 150, Ø glave×širina glave: 20X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored lamela oko osi alata. Utaknute lamele s frontalnim lijepljenjem.

**Upotreba:**

Skidanje srha s provrta, križnih provrta i unutarnjih površina cijevi. Brusne lamele prilagođavaju se promjeru izratka. Radijalno umetanje.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	18000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	100 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
suho	prikladno