

**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 150, Ø glavexširina glave: 15X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555035 15X10
GTIN	4027497608836
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored lamela oko osi alata. Utaknute lamele s frontalnim lijepljenjem.

Upotreba:

Skidanje srha s provrta, križnih provrta i unutarnjih površina cijevi. Brusne lamele prilagođavaju se promjeru izratka. Radijalno umetanje.

Tehnički opis

Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	18000 min ⁻¹
Ukupna duljina	100 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
suho	prikladno