

**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 150, Ø glave×širina glave: 20X10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 555035 20X10  |
| GTIN           | 4027497608874 |
| Razred artikla | 56L           |

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored lamela oko osi alata. Utaknute lamele s frontalnim lijepljenjem.

**Upotreba:**

Skidanje srha s provrta, križnih provrta i unutarnjih površina cijevi. Brusne lamele prilagođavaju se promjeru izratka. Radijalno umetanje.

**Tehnički opis**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ø drške                        | 6 mm                    |
| maksimalan broj okretaja       | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Ukupna duljina                 | 100 mm                  |
| Sredstvo za brušenje           | Korund brusno zrno (A)  |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                       |
| Atribut imena proizvoda        | Zrno 150                |
| Vrsta proizvoda                | Lepezasti brusni valjak |

**Podaci korisnika**

|                               | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                   | prikladno    |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| CuZn                           | prikladno                          |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |
| Drvo                           | prikladno                          |
| suho                           | prikladno                          |