



Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepo zakovice, Tip: RAC181



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	770513 RAC181
GTIN	8033371209507
Razred artikla	72E

Opis

Izvedba:

Radni tlak 6 – 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova. Učinkoviti i pouzdani pištolj za slijepo zakovice. Brza i sigurna obrada slijepih zakovica zahvaljujući snažnim sustavom steznih čeljusti (nema klizanja trna zakovice). Varijabilno podesivo usisavanje radi uklanjanja otrgnutog trna zakovica u prihvatnom spremniku.

Dio isporuke:

Uključujući glave (prikladno za čelik, VA čelik, aluminij, bakar): 2,4; 2,4-3,4 i 4,8 mm.

glava (prikladna za aluminij): 6-6,4 mm.

1 boca hidrauličkog ulja 50 ml.

Hod uređaja: 21 mm

Sila zakivanja kod 6 bara: 10500 N

Potrošnja zraka po zakovici: 5,4 l

Priključak za crijevo: 8 mm

maksimalni Ø trna: 3,2 mm

za slijepo zakovice svih materijala do: 4,8 mm

Tehnički opis

Potrošnja zraka po zakovici	5,4 l
-----------------------------	-------

Hod uređaja	21 mm
za slijepe zakovice od aluminija do	6,4 mm
maksimalni Ø trna	3,2 mm
za slijepe zakovice svih materijala do	4,8 mm
Sila zakivanja kod 6 bara	10500 N
Težina	1,6 kg
Priključak za crijevo	8 mm
Radni tlak	6 - 7 bar
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice