

Pneumatsko-hidraulički pištolj za slijepe zakovice, tip: RAC211



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Razred artikla	72E

Opis

Izvedba:

Radni tlak 6 – 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova. Učinkoviti i pouzdani pištolj za slijepe zakovice. Brza i sigurna obrada slijepih zakovica zahvaljujući snažnim sustavom steznih čeljusti (nema klizanja trna zakovice). Varijabilno podesivo usisavanje radi uklanjanja otrgnutog trna zakovica u prihvatnom spremniku.

Dio isporuke:

Nastavak (prikladan za čelik, VA čelik, aluminij, bakar): 2,4; 2,4-3,4 i 4 mm. Nastavak (prikladan za aluminij): 4,8 mm. 1 boca hidrauličkog ulja 50 ml.

Tehnički opis

za slijepe zakovice svih materijala do	4 mm
za slijepe zakovice od aluminija do	4,8 mm
Težina	1,4 kg
Potrošnja zraka po zakovici	3,4 l
Hod uređaja	16 mm
maksimalni Ø trna	2,5 mm

Priključak za crijevo	8 mm
Sila zakivanja kod 6 bara	6600 N
Radni tlak	6 - 7 bar
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice