



Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434004 25
GTIN	4062406272500
Razred artikla	42C

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.

- **Promjena smjera brojenja.**
- **Vrlo tanko kućište.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.

Dio isporuke:

Uključuje poklopac ušice i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Ø stezne drške h7	8 mm
Snaga mjerenja	0,8 – 1,7 N
Mjerno područje	0 - 25 mm

Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Debljina kućišta	26 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,035 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

Čelično ticalo tip 12	434900 12
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17

Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80