



## LED-džepna svjetiljka Work Akumulator, tip: P18R-WORK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Serija Ledlenser Work, gotovo neuništive svjetiljke za primjenu u grubim okružjima u zanatima.

- **Gumeni poklopci na glavi svjetiljke i na završnoj kapici štite od udaraca i od oštećenja.**
- **Dodatna prednja ploča štiti leću od ogrebotina.**

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.

### Tehnički opis

Trajanje osvjetljenja stupanj 2	4,5 h
Jakost svjetlosti	2600 lm
Kapacitet baterije	3 Ah
IP-klasa zaštite	IP 54
Rasvjetno tijelo	LED modul

Broj sadržanih baterija	1
ATEX zona	nema
Jakost svjetlosti stupanj 2	1000 lm
Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Ø glave	99 mm
Težina	669 g
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Oznaka proizvođača	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	da
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Ukupna duljina	183 mm
Napon baterije	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	da
Jakost svjetlosti stupanj 3	30 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	70 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka