



LED-džepna svjetiljka Work Akumulator, tip: P7R-WORK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Serija Ledlenser Work, gotovo neuništive svjetiljke za primjenu u grubim okružjima u zanatima.

- **Gumeni poklopci na glavi svjetiljke i na završnoj kapici štite od udaraca i od oštećenja.**
- **Dodatna prednja ploča štiti leću od ogrebotina.**

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje, traku za nošenje oko ruke i stanicu za punjenje.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	900 lm
Ukupna duljina	170 mm
Jakost svjetlosti stupanj 2	390 lm
Broj sadržanih baterija	1
Napon baterije	3,7 V
ATEX zona	nema
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	da
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Smart Light Technology (SLT)	da
Trajanje osvjetljenja	2 h
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo	LED modul
Oznaka proizvođača	P7R-WORK
Kapacitet baterije	4,8 Ah
Težina	219 g
IP-klasa zaštite	IP 68
Ø glave	45 mm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	60 h
Jakost svijetlosti stupanj 3	15 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka