

**Račna dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
ukupna duljina	115 mm
Broj zubi	20
Radni kut	18 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
sa zglobnom glavom	ne
s okretnom glavom	ne
s izbacivačem	ne
s funkcijom čekića	ne

s QuickRelease-om	ne
Glava račne može se skinuti s drške	ne
Okretna ručka	ne
Prihvatna rupa na završetku drške	ne
Vrsta proizvoda	Račna
USP1	mogućnost prebacivanja
USP2	S kuglastim osiguračem, radnim kutom od 18°, dužinom od 115 mm, poliranom glavom