

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 46×24G, visina mm / broj ladica: 885/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 46×24G.

Montažna kolica u 50×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladica dopustivo samo s br. 931454 ili br. 931456 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

maksimalna nosivost	600 kg
ComfortClose	ne
Broj ladica	0
Težina	81 kg

Bez ostavljanja tragova	da
Dubina	700 mm
Visina	885 mm
Ø kotača	125 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Kućište ladice, visina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	600 mm
Broj vrata	0
s trakom na odmatanje	da
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
širina	1250 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	46x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja
na 4 strane Dimenzija u G 50X28

951972 50X28