

Garant GRIDLINE

**Montažna kolica s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladica: 685/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****U kompletu s ladicama 20×20G.**

Kolica za montažu u izvedbi 24×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 100, 100, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Težina	68 kg
Kučište ladice, korisna visina	400 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna širina ladica u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	3
širina	600 mm
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Bez ostavljanja tragova	da
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna visina	400 mm
Broj vrata	0
Kučište ladice, visina	500 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	685 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
s trakom na odmatanje	da
Ø kotača	125 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	400 mm

Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

## Pribor

Pomična ručka tip 1	958490 1
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930534 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930534 200
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 685/0	930517 685/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 24X24	951972 24X24