

Garant GRIDLINE

## Montažna kolica s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladica: 685/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

#### U kompletu s ladicama 20×20G.

Montažna kolica u 24×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

#### Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 100, 100, 150

#### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosivost ladice/izvlačne police: 75 kg

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100 %

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni

Korisna površina ladice u G: Stezni držač

Visina: 685 mm

širina: 600 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 400 mm

Kućište ladice, visina: 500 mm

Kućište ladice, korisna visina: 400 mm

## Tehnički opis

Ø kotača	125 mm
Kućište ladice, visina	500 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	600 mm
Visina	685 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna visina	400 mm
Težina	76 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	600 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj ladica	4
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna dubina ladica	500 mm
ComfortClose	ne

Korisna širina ladica u G	20
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
s trakom na odmatanje	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	400 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

## Pribor

Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pomična ručka tip 1	958490 1
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930534 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930534 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	930534 50
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 685/0	930517 685/0

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja  
na 4 strane Dimenzija u G 24X24

---

951972 24X24