

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 20×20G, visina mm / broj ladica: 885/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 20×20G.

Kolica za montažu u izvedbi 24×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930534 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Kućište ladice, visina	700 mm

maksimalna nosivost	600 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
s trakom na odmatanje	da
širina	600 mm
Broj vrata	0
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Dubina	600 mm
Broj ladica	0
Visina	885 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna visina	600 mm
Ø kotača	125 mm
ComfortClose	ne
Težina	48 kg
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	600 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pomična ručka tip 1	958490 1
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 24X24	951972 24X24