

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 36×24G, visina mm / broj ladica: 885/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 36×24G.

Montažna kolica u 40×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 931354 ili br. 931356 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Visina	885 mm
Dubina	700 mm
ComfortClose	ne
Broj ladica	0

Kućište ladice, visina	700 mm
s trakom na odmatanje	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø kotača	125 mm
Težina	76 kg
Broj vrata	0
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna visina	600 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja
na 4 strane Dimenzija u G 40X28

951972 40X28