

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 20×20G, visina mm / broj ladica: 685/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 20×20G.

Kolica za montažu u izvedbi 24×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930534 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Ø kotača	125 mm
Broj vrata	0

Broj ladica	0
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
ComfortClose	ne
Kućište ladice, visina	500 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
širina	600 mm
Visina	685 mm
Težina	44 kg
Bez ostavljanja tragova	da
Dubina	600 mm
s trakom na odmatanje	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	400 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Pomična ručka tip 1	958490 1
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 24X24	951972 24X24