

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×20G, visina mm / broj ladicama: 885/5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 26×20G.**

Montažna kolica u 30×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladicama mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Broj ladica	5
Korisna visina	600 mm
Kućište ladice, visina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	600 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Broj vrata	0
Težina	106 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
s trakom na odmatanje	da
Korisna širina ladica u G	26
širina	750 mm
Visina	885 mm
ComfortClose	ne
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	600 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0

Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930634 150
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930634 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930634 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930634 200
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	930617 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X24	951972 30X24
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10