

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×20G, visina mm / broj ladica: 885/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 26×20G.**

Montažna kolica u 30×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 125, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	650 mm
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Dubina	600 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna širina ladica u G	26
ComfortClose	ne
Kućište ladice, visina	700 mm
s trakom na odmatanje	da
Bez ostavljanja tragova	da
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Broj ladica	4
Korisna visina	600 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Visina	885 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	750 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Težina	95 kg
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Kućište je gore otvoreno	ne

Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930634 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930634 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	930634 125
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	930634 300
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	930617 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X24	951972 30X24
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10