

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladicama: 985/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 26×24G.**

Montažna kolica u izvedbi 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, umetkom od rebraste gume i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

maksimalna nosivost	600 kg
s trakom na odmatanje	da

Korisna dubina ladica u G	24
Kućište ladice, visina	800 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Težina	115 kg
ComfortClose	ne
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Korisna širina ladica u G	26
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	700 mm
širina	750 mm
Broj vrata	0
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna dubina ladica	600 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	985 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	700 mm
Broj ladica	4
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna širina ladica	650 mm
Ø kotača	125 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	700 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 985/0	931147 985/0
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931166 125
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931166 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	931166 300
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931166 75
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X28	951972 30X28