

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 20×24G, visina mm / broj ladica: 885/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 20×24G.**

Montažna kolica u 24×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 125, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	600 mm
Broj ladica	4
Korisna širina ladica u G	20
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
ComfortClose	ne
Ø kotača	125 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna visina	600 mm
Korisna površina ladice u G	20×24
Broj vrata	0
Korisna širina ladica	500 mm
s trakom na odmatanje	da
maksimalna nosivost	600 kg
Težina	98 kg
širina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica u G	24
Dubina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Kućište ladice, visina	700 mm
Visina	885 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne

Korisna površina za ladice	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931046 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931046 100
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931027 885/0
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	931046 300
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931046 125
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 24X28	951972 24X28