

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 685/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 26×24G.**

Montažna kolica u izvedbi 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, umetkom od rebraste gume i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	89 kg

Broj ladica	3
ComfortClose	ne
Korisna dubina ladica	600 mm
Dubina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
maksimalna nosivost	600 kg
Visina	685 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna visina	400 mm
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
širina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Broj vrata	0
Ø kotača	125 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna širina ladica u G	26
Kućište ladice, visina	500 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
s trakom na odmatanje	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	400 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931166 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931166 100
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 685/0	931147 685/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X28	951972 30X28