

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 36×20G, visina mm / broj ladicama: 885/5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 36×20G.**

Montažna kolica u 40×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladicama mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
---------------------------------------	---

Težina	131 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj ladica	5
Korisna širina ladica u G	36
ComfortClose	ne
Kučište ladice, visina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna širina ladica	900 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina	885 mm
Dubina	600 mm
širina	1000 mm
s trakom na odmatanje	da
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Ø kotača	125 mm
Broj vrata	0
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	36×20
Kučište ladice, korisna visina	600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Kučište je gore otvoreno	ne

Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930744 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930744 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930744 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930744 200
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	930727 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 40X24	951972 40X24