

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladicama: 685/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

U kompletu s ladicama 26×24G.

Montažna kolica u 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosivost ladicama/izvlačne police: 75 kg

Izvlačenje ladicama (djelomično/potpuno izvlačenje): 100 %

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladicama: Jednoručni

Korisna površina ladicama u G: 26×24

Visina: 685 mm

Širina: 750 mm

Dubina: 700 mm
 Korisna visina: 400 mm
 Kućište ladice, visina: 500 mm
 Kućište ladice, korisna visina: 400 mm

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	600 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Kućište ladice, visina	500 mm
Dubina	700 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Visina	685 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna širina ladica u G	26
Korisna površina ladice u G	26×24
Ø kotača	125 mm
Broj ladica	4
maksimalna nosivost	600 kg
Težina	102 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	750 mm
s trakom na odmatanje	da
Korisna visina	400 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna dubina ladica u G	24
ComfortClose	ne
Kućište ladice, korisna visina	400 mm

Broj vrata	0
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	400 mm
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931166 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931166 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931166 50
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 685/0	931147 685/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 30X28	951972 30X28