

Garant GRIDLINE

**Montažna kolica s ladicama 75 kg, 20×24G, visina mm / broj ladicama: 885/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****U kompletu s ladicama 20×24G.**

Montažna kolica u 24×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladicama mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	600 mm
Kućište ladice, visina	700 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna visina	600 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj ladica	5
Korisna dubina ladica u G	24
s trakom na odmatanje	da
Dubina	700 mm
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Visina	885 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna površina ladice u G	20×24
Ø kotača	125 mm
Težina	109 kg
Broj vrata	0
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm

Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

## Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931046 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931046 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931027 885/0
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931046 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931046 200