

Garant GRIDLINE

Korpus montažnih kolica za ladice, 26×24G, visina mm / broj ladica: 685/0**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremanje ladicama 26×24G.

Montažna kolica u izvedbi 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, umetkom od rebraste gume i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 931166 ili br. 931168 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Tehnički opis

Ø kotača	125 mm
Dubina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da

ComfortClose	ne
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
Korisna visina	400 mm
s trakom na odmatanje	da
Težina	55 kg
maksimalna nosivost	600 kg
Kućište ladice, visina	500 mm
Broj ladica	0
Visina	685 mm
Broj vrata	0
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	400 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja
na 4 strane Dimenzija u G 30X28

951972 30X28