

Garant GRIDLINE

**Korpus montažnih kolica za ladice, 20×24G, visina mm / broj ladica: 885/0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremanje ladicama 20×24G.

Montažna kolica u 24×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 931046 ili br. 931048 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

**Tehnički opis**

Kućište ladice, korisna visina	600 mm
s trakom na odmatanje	da

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj ladica	0
Korisna visina	600 mm
Dubina	700 mm
ComfortClose	ne
Kućište ladice, visina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina	885 mm
Broj vrata	0
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Bez ostavljanja tragova	da
Težina	54 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	600 mm
Ø kotača	125 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

---

**Pribor**

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 24X28	951972 24X28

---