

Garant GRIDLINE

**Korpus montažnih kolica za ladice, 26×24G, visina mm / broj ladica: 985/0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremanje ladicama 26×24G.

Montažna kolica u izvedbi 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, umetkom od rebraste gume i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 931166 ili br. 931168 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
Broj vrata	0

ComfortClose	ne
Bez ostavljanja tragova	da
širina	750 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	700 mm
Ø kotača	125 mm
Težina	65 kg
maksimalna nosivost	600 kg
s trakom na odmatanje	da
Visina	985 mm
Broj ladica	0
Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Kućište ladice, visina	800 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	700 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

---

## Pribor

Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja  
na 4 strane Dimenzija u G 30X28

951972 30X28