

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 885/5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 36×24G.**

Montažna kolica u 40×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
s trakom na odmatanje	da

ComfortClose	ne
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
širina	1000 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Kučište ladice, korisna visina	600 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Težina	153 kg
Dubina	700 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna širina ladica u G	36
Ø kotača	125 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Korisna visina	600 mm
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica	600 mm
Broj ladica	5
Visina	885 mm
Kučište ladice, visina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	600 mm
Broj izvlačnih polica	0
Kučište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931354 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931354 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931354 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931354 75
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931327 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 40X28	951972 40X28