

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 885/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 36×24G.**

Montažna kolica u 40×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj ladica	7
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni

Korisna dubina ladica	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna dubina ladica u G	24
ComfortClose	ne
Broj vrata	0
Visina	885 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna visina	600 mm
Korisna širina ladica	900 mm
s trakom na odmatanje	da
Korisna širina ladica u G	36
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna površina ladice u G	36×24
Ø kotača	125 mm
širina	1000 mm
Težina	176 kg
Dubina	700 mm
Kućište ladice, visina	700 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931354 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931354 100
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931327 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 40X28	951972 40X28