

Garant GRIDLINE

**Montažna kolica s ladicama 75 kg, 46×24G, visina mm / broj ladicama: 885/6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:****U kompletu s ladicama 46×24G.**

Montažna kolica u 50×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**<strong>100% izvlačne ladice</strong>** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

**Tehnički opis**

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladicama	Jednoručni
Korisna dubina ladicama	600 mm

Korisna dubina ladica u G	24
Ø kotača	125 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna širina ladica	1150 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Bez ostavljanja tragova	da
Broj vrata	0
ComfortClose	ne
Visina	885 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Kućište ladice, visina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
s trakom na odmatanje	da
Kućište ladice, korisna visina	600 mm
Broj ladica	6
Korisna širina ladica u G	46
Korisna površina ladice u G	46×24
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	1250 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	700 mm
Težina	182 kg
Korisna visina	600 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	600 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	46x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

## Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931454 100
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931454 75
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931427 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 50X28	951972 50X28