

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 46×24G, visina mm / broj ladica: 885/8**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 46×24G.**

Montažna kolica u 50×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, umetkom od rebraste gume i dvokomponentnom pomičnom ručkom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Kučište ladice, korisna visina	600 mm
Korisna dubina ladica	600 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Ø kotača	125 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Bez ostavljanja tragova	da
ComfortClose	ne
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	600 mm
širina	1250 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina	885 mm
Težina	217 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna širina ladica	1150 mm
Broj ladica	8
s trakom na odmatanje	da
Kućište ladice, visina	700 mm
Korisna širina ladica u G	46
Korisna površina ladice u G	46×24
Dubina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj vrata	0
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	600 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1,2 mm

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	46x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931454 75
Korpus montažnih kolica za ladice visina mm / broj ladica 885/0	931427 885/0
Pokrivna ploča od čeličnog lima s rubom protiv kotrljanja na 4 strane Dimenzija u G 50X28	951972 50X28