

## Garant

„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, desno, Ø DC: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268404 20
GTIN	4062406272852
Razred artikla	21X

### Opis

#### Izvedba:

Cilindrična drška.

#### Upotreba:

1. Čeono tokarenje.<br>2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.<br>3. Unutarnje tokarenje.<br>4. Vanjsko tokarenje.

#### Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	30 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 43 (IP10; 2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10..
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43

269028 43