

Garant**ZCMX 050202, Vrsta: HBZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 050202 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	PVD
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Vrsta	HBZ310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 050202
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje