

**Garant****„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, lijevi, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268405 16
GTIN	4062406272920
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

Cilindrična drška.

**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.<br>2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.<br>3. Unutarnje tokarenje.<br>4. Vanjsko tokarenje.

**Napomena:**

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	24 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Nazivni Ø D	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 08..
Ukupna duljina L	125 mm
Serija	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušeca šipka

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 42

269028 42