

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25xD, desno, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268408 16
GTIN	4062406272968
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Duljina drške L _s	50 mm
Ø d ₂	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Korisna duljina L ₁	36 mm
Ø drške D _s	20 mm
Nazivni Ø D	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 08..
Duljina izboja L _A	43 mm

Seriya	„4 u 1“
Primjena	desno
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 42	269028 42
---	-----------