

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, desno, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268408 20 |
| GTIN | 4062406272975 |
| Razred artikla | 21X |

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 46 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 43 (IP10; 2 Nm) |
| Duljina drške L _s | 56 mm |
| Ø drške D _s | 25 mm |
| Nazivni Ø D | 20 mm |
| Ø d ₂ | 32 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 10.. |
| Duljina izboja L _A | 57,5 mm |

| | |
|-------------------|--------------|
| Seriya | „4 u 1” |
| Primjena | desno |
| Unutarje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušeca šipka |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43 | 269028 43 |
|---|-----------|