

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, lijevi, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268405 20
GTIN	4062406272937
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Cilindrična drška.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Korisna duljina L ₁	30 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Ø drške D _s	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10..
Ukupna duljina L	150 mm
Serija	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43

269028 43