

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268409 12
GTIN	4062406272999
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Ø d ₂	20 mm
Korisna duljina L ₁	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nazivni Ø D	12 mm
Duljina drške L _s	45 mm
Ø drške D _s	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 06..
Duljina izboja L _A	35 mm

Serijski broj	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 41	269028 41
---	-----------