



## Kofer za alat „Basic“, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692600 1
GTIN	4003773056904
Razred artikla	64D

### Opis

#### Izvedba:

Izvedba otporna na trošenje, od ABS materijala crne boje s okolnim aluminijskim okvirom i metalnim šarkama. Kofer dolazi sa stabilnom i ergonomskom ručkom za nošenje. Za individualno označavanje isporučuju se i 2 naljepnice za polje za pisanje. Ploče za alat sastoje se od PP ploča sa šupljim komorama, koje odbijaju prašinu.

S 2 integrirane metalne otklopne brave i 1 bravom s kombinacijom brojeva i tri položaja.

#### Unutarnja opremljenost:

Ukupno 41 mogućnost ukopčavanja:

1 podna omotač (fiksira se tipkalom) s 4 uzdužna dijela (2× kratka i 2×duga).

1 ploča za alat s 12 pretinaca za umetanje i 1 plosnati pretinac kao pokrov podne omotača.

1 ploča za alat s ukupno 20 pretinaca za umetanje na prednjoj i stražnjoj strani.

1 ploča za alat sa 7 elastičnih traka i 1 pretinac u poklopcu.

Opteretivost kovčega: 15 kg

Unutarnja dimenzija duljina: 440 mm

Unutarnja dimenzija širina: 350 mm

Unutarnja dimenzija visina: 180 mm

Težina: 5,1 kg

### Tehnički opis

Težina	5,1 kg
Unutarnja dimenzija visina	180 mm
Unutarnja dimenzija širina	350 mm
Unutarnja dimenzija duljina	440 mm
Oznaka proizvođača	LC
Materijal	ABS
Vrsta čuvanja alata	Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega	15 kg
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata