



Kofer za alat „BIG Basic Move“, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692613 1
GTIN	4003773057512
Razred artikla	64D

Opis

Izvedba:

Izvedba otporna na trošenje, od ABS materijala crne boje s okolnim aluminijskim okvirom i metalnim šarkama. Kofer dolazi sa stabilnom i ergonomskom ručkom za nošenje. Za individualno označavanje isporučuju se i 2 naljepnice za polje za pisanje. Ploče za alat sastoje se od PP ploča sa šupljim komorama koje odbijaju prašinu.

S 2 integrirane metalne otklopne brave i 1 bravom s kombinacijom brojeva i tri položaja. S teleskopskom ručicom upuštenom u dno te dva vanjska Skater kotačića za udoban transport.

Unutarnja opremljenost:

Ukupno 54 mogućnost ukopčavanja:

1 podna omotač (fiksira se tipkalom) s 4 uzdužna dijela (2x kratka i 2x duga).

1 ploča za alat s 13 pretinaca za umetanje i 1 plosnati pretinac kao pokrov podne omotača.

1 ploča za alat s ukupno 21 pretincem za umetanje na prednjoj i stražnjoj strani.

1 ploča za alat sa 10 pretinaca za umetanje i 1 elastična traka na prednjoj strani i 1 pretinac sa 7 elastičnih traka na stražnjoj strani.

Opteretivost kovčega: 20 kg

Unutarnja dimenzija duljina: 480 mm

Unutarnja dimenzija širina: 350 mm

Unutarnja dimenzija visina: 200 mm

Težina: 6,8 kg

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija širina	350 mm
Unutarnja dimenzija visina	200 mm
Težina	6,8 kg
Unutarnja dimenzija duljina	480 mm
Oznaka proizvođača	BIG Basic Move
Materijal	ABS
Vrsta čuvanja alata	Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega	20 kg
mobilno	da
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata