

**Brusilica Akumulator, tip: M12FDGA422****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Razred artikla	03L

**Opis****Izvedba:**

FUEL™ aku brusilica kompaktne konstrukcije (ukupna dužina 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-stupanjsko namještanje brzine i precizni regulator brzine za dobru kontrolu.

**Dio isporuke:**

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah komplet akumulatora, C12 C punjač, po 1 × stezna čahura 6 mm i 8 mm, torba za alat.

**Napomena:**

Odgovarajuću brusni disk (CER) naći ćete od br. 554012, diskovi za čišćenje pod br. 554050; 554051; 554054 i 554055.

**Tehnički opis**

Težina	0,8 kg
Kapacitet baterije	2 Ah
Kapacitet baterije	4 Ah
Raspon broja okretaja	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø steznih kliješta	6 - 8 mm
Oznaka proizvođača	M12FDGA-422B
maksimalni Ø diska	50 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

## Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu FINE	554055 FINE
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 180	554042 180
Disk za grubo čišćenje (SiC) izvedba u filcu CRS	554051 CRS
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm Četka Ø D1×širina vrha L1 30X6 mm	574350 30X6
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu MED	554055 MED
Disk za grubo čišćenje (SiC) izvedba u filcu CRS	554050 CRS
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu FINE	554054 FINE
Okrugla četka s drškom Čelična žica 0,30 mm Četka Ø D1×širina vrha L1 30X6 mm	574000 30X6
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 280	554042 280

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 100	554042 100
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu MED	554054 MED