



Kutna brusilica Deadman, tip: AGVKB24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Snažna 230 mm kutna brusilica:

- **Od prašine zaštićeni PROtector-motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Rotacijska dodatna ručica s prigušenjem vibracija.**
- **Blokada vretena.**

Izvedba s prekidačem Totmann, koji se isključuje neposredno nakon otpuštanja. Kutna brusilica s **RAPIDSTOP™** kočnicom i sigurnosnom spojkom.

Odvojiva zaštita od prašine štiti od onečišćenja i produljuje životni vijek motora.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu. Uključujući FIXTEC-brzosteznu maticu.

Tehnički opis

Težina	5,9 kg
maksimalne vibracije prema EN	2,7 m/s ²
Prihvat snaga	2400 W
Sigurnosni sklop	da
Posebnost	FIXTEC
Posebnost	sigurnosni sklop
Oznaka proizvođača	AGVKB-24-230 EKX DMS

Nježni zalet	da
maksimalan broj okretaja	6500 min ⁻¹
maksimalna dubina razdvajanja	68 mm
Blokada pokretanja	da
maksimalni Ø diska	230 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica