



Akumulatorska udarna bušilica, tip: GSB1215B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

Robusni i praktični akumulatorski vijak težine samo **1 kg**.

Dio isporuke:

Uključuje 2x litij-ionske baterije, punjač i transportnu torbu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
----------------	-----------------------

Područje stezanja brzostezne glave	1 - 10 mm
Težina	1 kg
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
maskimalan mekani okretni moment	15 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1300 min ⁻¹
Konstrukcija motora	Motor s četkicama
Oznaka proizvođača	GSB 12V-15
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	10,5 m/s ²
tipična uporaba	Medium
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 380 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
maskimalan okretni moment tvrdo	30 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL1240

073866 GAL1240

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora
B12 V

073851 B12