



Kofer za alat „BIG Twin Move”, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692615 1
GTIN	4003773071549
Razred artikla	64D

Opis

Izvedba:

Izvedba otporna na trošenje, od ABS materijala crne boje s okolnim aluminijskim okvirom i metalnim šarkama. Kofer dolazi sa stabilnom i ergonomskom ručkom za nošenje. Za individualno označavanje isporučuju se i 2 naljepnice za polje za pisanje. Ploče za alat sastoje se od PP ploča sa šupljim komorama, koje odbijaju prašinu.

S teleskopskom ručicom upuštenom u dno te dva vanjska Skater kotačića za udoban transport. Samostojeći u svim položajima otvaranja uz dvostruko pričvršćene nosače poklopaca s mehanikom okova, kut podesiv. Otvaranje jedne ili obje strane. Dno i poklopac moguće je otvarati neovisno jedno o drugome i sadrže 2 metalne otklopne brave za fiksiranje. Dno je moguće dodatno osigurati uz 1 bravu s kombinacijom brojeva i tri položaja.

Unutarnja opremljenost:

Ukupno 95 mogućnosti ukopčavanja:

Poklopac:

1 ploča za alat s 12 pretinaca za umetanje i 1 plosnatim pretincem na prednjoj strani i 10 elastičnih traka na stražnjoj strani.

1 ploča za alat sa 7 elastičnih traka i 1 pretincem u poklopcu.

Srednji dio sa 37 elastičnih traka.

Dno:

1 omotač dna (moguće fiksirati pritiskom gumbom) s 3 uzdužna komada (3× dugi).

1 ploča za alat sa 12 pretinaca za umetanje i 1 plosnati pretinac kao pokrov omotača dna.

Srednji dio s 15 elastičnih traka i 13 pretinaca za umetanje.

Opteretivost kovčega: 30 kg

Unutarnja dimenzija duljina: 490 mm

Unutarnja dimenzija širina: 370 mm

Unutarnja dimenzija visina: 210 mm

Težina: 8,6 kg

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija duljina	490 mm
Unutarnja dimenzija visina	210 mm
Težina	8,6 kg
Unutarnja dimenzija širina	370 mm
Oznaka proizvođača	BIG Twin Move
Materijal	ABS
Vrsta čuvanja alata	Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega	30 kg
mobilno	da
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata